




WWS6111WP



IP44



**Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R WG Up IP44, weiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 125 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 20 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 47,50 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 19 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB NEMA

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen             |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |