



WWS601WP



IP44



Presa con messa a terra e coperchio USA/CANADA NEMA 5-15 R wg UP IP44 bianc luc.

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 125 V

**Corrente**

Corrente nominale 15 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 50 Hz

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 52,2 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Profondità di installazione 19 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Terminale a vite

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Senza campo di scrittura

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si