



WZE5100STN



Pulsante, contatto di chiusura TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 1,50 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 12 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante

Numero di poli 1

Materiali

Colore Acciaio inox

finitura superficiale Opaco

Materiale Ottone

Nichel

Acciaio inox

Trattamento Spazzolato

Trasparente No

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Serie

Altezza 22 mm

Larghezza 22 mm

Profondità 19,70 mm

Profondità di installazione 13 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Controlli e indicatori

Spia luminosa Senza

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a vite

Con montaggio ad artiglio No

Connessione

tipo di attacco della lampada Senza portalampada

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 60 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di commutazione Contatto di chiusura

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

TS

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si