



WWW1000BR



IP44 Klawisz, brązowy, p/t

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Brązowy
Kod RAL	8011
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	64,30 mm
Szerokość	64,70 mm
Głębokość	9,10 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie zaciskowe
Przycisk	Również dla zastosowań KNX: przycisk, 1-krotny i przycisk grupowy, 1-krotny
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych przyciskowych Do łączników schodowych/krzyżowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Odpowiednie do

wg UP IP44-Range

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak