



WNA045B

IP55

Mécanisme double bouton poussoir LT 10/1F lumineux associable cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir double
---------------------------	------------------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	40 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
-------------------------	-----------------

Contact d'acquittement	No
------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
---------------------	-----------------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----