



WVG5126PW

Wisselschakelaar met WCD zonder aardcontact, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|------------|-------------|
| Afmetingen | 117 x 61 mm |
|------------|-------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Schakelstroom | 10 A |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Materiaal

| | |
|---|-----------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Materiaal | Duroplast |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Schuko |
|-----------------------|--------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|-----|
| Met klauwbevestiging | Nee |
|----------------------|-----|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Type steker contactdoos | Zonder beschermingscontact |
| Stekerstand gedraaid | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Montagewijze | Voor verticale montage |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |