



WNA105



**Méca. prise courant 2P+T à détrompage associable saillie/encastré cubyko, gris**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)  
Polypropylène (PP)

Traitement Non traité

#### Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

#### Installation, montage

Montage sur Encastré  
En saillie

#### Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

#### Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK08

Classe de protection (IP) IP55

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Housse     | Pour obturation de prises de courant |
| Protection | Sans protection                      |

#### Adapté à

|        |
|--------|
| cubyko |
|--------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |