



WNA105



**Méca. prise courant 2P+T à détrompage associable saillie/encastré cubyko, gris**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)  
Polypropylène (PP)

Traitement Non traité

#### Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

#### Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré  
En saillie

#### Connectivité

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

#### Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP55

---

**Fonctions**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Avec éclairage d'orientation | No |
| Avec éclairage fonctionnel   | No |

**Identification**

|                  |    |
|------------------|----|
| Avec inscription | No |
|------------------|----|

**Textes**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Housse     | Pour recouvrir les prises de courant |
| Protection | Sans protection                      |

**Adapté à**

|              |
|--------------|
| Hager cubyko |
|--------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |