




WDE503520



Pulsante doppio unipolare interbloccato 10 A - 250 V per veneziane e tapparelle

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Adatto per

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / C.1 Materiale termoplastico / C.8 acciaio inox / C.8 Alluminio / C.8 Materiale termoplastico / C.8 vetro