



WNA160



IP55



Mécanisme prise de courant SCHUKO couv. clapet saillie/encastré cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	22,80 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	22 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
Position de montage/connexion	Horizontale

Connectivité

Type de connection / prise	Fiche
Avec fixation à griffes	No
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	SCHUKO
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	No
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Pré-équipé avec	Prise de courant

Plastron, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP55 avec couvercle fermé

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification

Avec inscription	No
------------------	----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Marquage	Sans marquage

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui