




WDE30370116

Interruttore intermedio, anello di rotondo supporto, 16AX

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Con montaggio ad artiglio Sì

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Diametro 71 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 16 A

Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Intermedio

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì