



WNA300

IP55



**Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

|            |      |
|------------|------|
| Farbe      | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Jalousieschalter/-taster | Schalter 1-polig |
|--------------------------|------------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltart/Variante | Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten |
| Anschlussart       | Mit Steckklemme                                                                          |
| Montageart         | Für Schraubbefestigung                                                                   |

**Anschluss**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Drehriegel |
|-----------------------|------------|

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |