



WNA401B

**Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 1 |
| Nombre de modules | 1 |

#### Matière

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                         | Blanc           |
| Code RAL                                                        | 9010            |
| Finition                                                        | Mat             |
| Matériau                                                        | Thermoplastique |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 %             |
| Traitement                                                      | Non traité      |

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 83 mm |
| Largeur    | 83 mm |
| Profondeur | 39 mm |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Installation, montage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage sur                   | Encastré               |
| Position de montage/connexion | Horizontal<br>Vertical |

#### Sécurité

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classe de protection (IP)                              | IP20                      |
| Utilisable dans une classe de protection IP supérieure | IP55 avec couvercle fermé |
| Résistance aux chocs IK                                | IK07                      |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

#### Textes

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation | Avec fixation par pincement / vissage<br>Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité<br>Pour montage encastré et en parois creuses |
| Vis / Tournevis     | Avec tournevis                                                                                                                          |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |