




WNA402B

Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, blanco

Características técnicas

Capacidad

Número de elementos	2
Número de módulos	2

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	154 mm
Anchura	83 mm
Profundidad	38 mm

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
Posición de montaje/conexión	Horizontal

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Conectores con/sin tornillos Con adaptador de montaje y junta Para montaje empotrado y en pared hueca Para montaje vertical
Tornillos/destornillador	Con destornillador

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí