Ficha de datos de producto
WNA408B



WNA408B

Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, blanco

Características técnicas

Capacidad

Número de elementos	2

Materiales

Colour	Blanco
Código RAL	Similar a RAL 9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	87 mm
Anchura	293,50 mm
Profundidad	9,90 mm

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
Posición de montaje/conexión	Vertical

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C

Texto

Tipo de montaje	Con adaptador de montaje y junta Para montaje empotrado y en pared hueca Para montaje vertical
Tornillos/destornillador	Con destornillador

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí