



WNA685B

IP55

**Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzahl Einheiten | 2      |
| Höhe             | 76 mm  |
| Breite           | 147 mm |
| Tiefe            | 56 mm  |

**Ausstattung**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mit Kabeleinführung | Ja |
|---------------------|----|

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht |
| Montage auf          | Aufputz   |

**Zubehör**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mit Rahmenabdeckung | Ja |
|---------------------|----|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Für waagerechte Montage                                                                                 |
| Dichtung   | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
| W.1 |  |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |