



WNA699

**Anillo luminoso, doble vertical, blanco 230V**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de elementos	2
Número de módulos	2

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7035
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	154 mm
Anchura	83 mm
Profundidad	23 mm

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Vertical

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
Resistencia al impacto IK	IK05

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Tipo de montaje	Para fijación atornillada Para montaje vertical
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Tornillos/destornillador	Con destornillador

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí