



WDS15001

**Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	40 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	32 mm

**Raccordement**

Type de connection / prise	Borne à ressort
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Fiche
Avec fixation à griffes	Oui
Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
Type de port USB	Norme française NF

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Pré-équipé avec	Sans

**Plastron, porte**

Type de couvercle	Sans couvercle
-------------------	----------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

---

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	No
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

**Identification**

Avec inscription	No
------------------	----

**Textes**

Housse	Plaque de recouvrement
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Marquage	Sans porte-étiquette

**Adapté à**

SerR.Classic / Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker Serie 1930 / Verre

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui