



WNA711

IP55

W.1 Ramka 2-kr pozioma z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów 2

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Polipropylen (PP)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 35 mm

Szerokość 153 mm

Głębokość 82 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Odporność na uderzenie IK IK07

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak