



WNC001B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm

Ενσωματωμένο βάθος 0 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη A/R

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι