



WDE386113



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Tensão

Tensão nominal 250 V

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Materiais

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de parafuso

Texto

Modo de comutação Sem posição neutra: 2-1-3

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim