



WNC002

IP55

W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 76 x 76 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK08

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskiem N

Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Do połączenia z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zmienny

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak