



WNC002

IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm

Ενσωματωμένο βάθος 65 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Με επιχρυσωμένες επαφές Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N

Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V

Για φωτισμό

Μπουτόν Όχι

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Εξοπλισμός

Με φωτισμό Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι