



WNC009B



Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 bianco polare

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 - 250 V

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Serie

Profondità di installazione 65 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si