




WDE383620



Comutador de escada de chave, sem canhão, 16AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	16 AX (200W LED (SBL))
----------------	------------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampas
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de comutação	Interrutor/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim