



WNC122



Prise de courant double horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	76 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	65 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	65 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1,0 - 2,5 mm ²
Nombre d'entrée de câbles	2

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Broche de contact de protection
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	2x prises de courant

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Marquage	Sans marquage

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui