



WNC123B



Prise de courant triple horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition Mat
Matériau Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 76 mm
Largeur 218 mm
Profondeur 22,80 mm
Nombre d'unités 3
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm
Profondeur de montage 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Installation, montage

Montage sur En saillie
Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de raccordement Fiche
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui
Résistance aux chocs IK IK08
Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui