




WDE505103



Interruptor cartão, 1NA+AUX, 2A 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	2 A
Corrente de contacto momentânea	2 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzentos
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41 mm
Profundidade da montagem	31,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Sim

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Com fixação por garras	Sim

Conexão

Tipo de casquilho	Sem tomada para lâmpada
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com garras de expansão
--------------------	------------------------

Texto

Iluminação	Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescente e incandescentes com terminal N Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	NA, com 2 contactos de sinalização separados
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim