




WDE385620



IP44



Pulsador conmutador de llave

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Llave
Número de polos	1

Materiales

Colour	Gris
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad del montaje	31,30 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Sin
Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Con soporte para montaje con garras	No

Conexión

Tipo de portalámparas	Sin casquillo de lámpara
Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Placas centrales	Para placa central con botón giratorio
Tipo de montaje	Para fijación atornillada Sin garras de expansión

Texto	
Modo conmutación	Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas	
A.8 / Berker S.x/B.x / C.8 / K.x / Q.x / R.x	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí