




WDE385620



Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
Numero di poli	1

Materiali

Colore	Grigio
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	31,30 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	No

Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Piastra centrale	Per pezzo centrale con manopola
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si