




WDE385620

mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klucz
Liczba biegunów	1

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,30 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Bez
Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z mocowaniem pazurowym	Nie

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	Bez gniazda lampy
---------------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego Bez łapek rozporowych
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / Berker B.x / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R. x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC

Tak
