




WDE510110



Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 V

Potência

Potência lâmpadas incandescentes 2 - 2 W

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Tipo de lâmpada LED

Materiais

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 70,80 mm

Largura 70,80 mm

Profundidade 30,10 mm

Conexão

Secção transversal de condutores 1,5 - 2,5 mm²

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +35 °C

Texto

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim