
Karta katalogowa
WDS17001



WDS17001

one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kolor	Szary
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Barwiony
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Wymiary	
Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	50 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	Z uziemieniem
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	1
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Z przesłonami styków	Nie
Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oznaczenie	Bez pola opisowego

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak