



WNA006



Méca. interrupteur va et vient porte-étiq. ass. saillie/encastré, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 55 x 55 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrément 0 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2 voies
Type de connection / prise Verrou rotatif

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis
Type de raccordement Avec borne N
Avec bornes à ressort
Éclairage Avec unité LED bleue 230 V
Pour éclairage
Bouton poussoir Non

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui