



WH15100200B

origin avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 2x lumineux + face Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
|---------|-------------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9016 |
|----------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|------------|
| Dimensions | 77 x 77 mm |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Profondeur de montage | 13.1 mm |
|-----------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37.4 mm |
|--------------------------------------|---------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect Borne enfichable |
|---------------------------|----------------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|