

Bloc différentiel 3P 63A 30mA type AC 60Hz

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	3

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	400 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné I_{dn}	30 mA
---------------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	60 - 60 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	95 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----