




WNA021B



IP55



Méca. bouton poussoir LT 10/1F lumineux ass. saillie/encastré cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Blanc polaire

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Éclairage Avec unité LED bleue 230 V.
Pour signalisation et commutation de contrôle

Type de raccordement Pour borne N
Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui