




WNA021B



IP55



## W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, IP55, biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Architektura

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz |
|-----------------------------|---------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Przezroczysty           | Nie                      |
| Wewnętrzna tylna strona | Mat                      |

#### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 71 mm |
| Szerokość                   | 71 mm |
| Głębokość                   | 43 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 0 mm  |

#### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sygnalizator optyczny                   | Jako akcesorium     |
| Liczba przycisków                       | 1                   |
| Typ przycisku                           | Przycisk pojedynczy |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie                 |

#### Rodzaj połączenia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Typ złącza/wtyku | Blokada śruby |
|------------------|---------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Do mocowania śrubowego                                                                                  |
| Oświetlenie     | Z niebieską diodą LED 230 V<br>Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | Zmienny                                                                                                 |
| Typ połączenia  | Z zaciskiem N<br>Z zaciskami wtykowymi                                                                  |

**Odpowiednie do**

cubyko

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak