



WNA001B

IP55

Conmutador, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar
Código RAL 9010
Acabado de la superficie Mate
Material Termoplástico
Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos
Con soporte para montaje con garras No

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 70 x 70 mm
Profundidad del montaje 12 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55
Resistencia al impacto IK IK08

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Conexión

Tipo de contactos 2 vías
Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida
Modo conmutación Conmutación

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí