



WNA025



IP55



W.1 Moduł łącznika świecznikowy przyc. wspólne zaciski wejściowe, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz

Materiały

Kolor Szary
Powierzchnia Mat
Materiał Termoplast
Wykończenie Barwiony
Przezroczysty Nie

Wymiary

Wysokość 70,90 mm
Szerokość 70,90 mm
Głębokość 41,50 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm
Wysokość pola opisowego 12 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1
Typ przycisku Przycisk przywołania
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Blokada śruby

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55
Odporność na uderzenie IK IK08

Akcesoria

Pole opisowe Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V
Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak