



WNA025B



IP55



Méca. bouton poussoir LT porte-étiquette 1F ass. saillie/encastré cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Blanc polaire

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 80 mm

Profondeur 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Éclairage Avec unité LED bleue 230 V.

Borne Borne de raccordement de 3 conducteurs Wago pour le câblage, enclenchable

Type de raccordement Pour borne N
Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui