



WNA003

IP55

## Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, grau

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| RAL Nummer | 7011        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

#### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 70 x 70 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm       |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |

#### Architektur

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Anschluss

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kontaktart            | 2-Weg      |
| Anschluss-/Steckertyp | Drehriegel |

#### Texte

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Montageart         | Für Schraubbefestigung                               |
| Anschlussart       | Mit N-Klemme<br>Mit Steckklemme                      |
| Beleuchtung        | Mit roter 230-V-LED-Einheit<br>Für Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | Wechsel                                              |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |