



WNA044

IP55



Mécanisme double poussoir LT 10/1F associable saillie/encastré cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matière

Couleur Gris

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 53 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Voyants En accessoire

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui