



WNA301



Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Grigio
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Trasparente No

Serie

Altezza 75 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 32 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2
Tipo di pulsante Pulsante singolo
Con contatto di feedback No

Connessione

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK08

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo frecce
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si