



WNE008B



Méca. interrupteur bipolaire touche "0/1" ass. saillie/encastré, cubyko,blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 76 x 76 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2 voies
Type de connexion / prise Verrou rotatif

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis
Type de raccordement Avec borne N
Avec bornes à ressort
Bouton poussoir Non
Impression Avec inscription « 0 - 1 »

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui