



WNA301

## W.1 Moduł łącznika żaluzji przyciskowego, IP55, szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |
|--------------------------|------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
|-----------------------------|------------------|

### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Szary                    |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Przezroczysty           | Nie                      |

### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 75 mm |
| Szerokość                   | 75 mm |
| Głębokość                   | 32 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 0 mm  |

### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Liczba przycisków                       | 2                   |
| Typ przycisku                           | Przycisk pojedynczy |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie                 |

### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |

### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadruk          | Z nadrukiem symbolu "strzałki"                                                     |
| Montaż          | Do mocowania śrubowego                                                             |
| Rodzaj łącznika | Z mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi                                                              |

### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |