



WNA301B



### Mod pousser LT série store touche 2 p, symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

#### Matière

Couleur	Blanc polaire
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Impression	Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation	Pour fixation par visage
Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec borne enfichable

#### Adapté à

Hager cubyko

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui