



WNA301B



**Mod pour LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de contact momentané 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Matières**

Couleur Blanc polaire  
 Finition de la surface Mat  
 Matière Thermoplastique  
 Traitement Non traité  
 Transparent No

**Dimensions**

Hauteur 75 mm  
 Largeur 75 mm  
 Profondeur 32 mm  
 Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré  
 En saillie

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2  
 Type de bouton poussoir Bouton-posimple  
 Contact d'acquiescement No

**Raccordement**

Type de connection / prise Verrou rotatif

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
 Résistance aux chocs IK IK08

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 35 °C

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Textes**

Impression Avec symbole « Flèche »  
 Mode d'installation Pour fixation par vis  
 Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés  
 Type de raccordement Avec bornes à ressort

**Adapté à**

Hager cubyko

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |