



WNA010

IP55

### Mécanisme permutateur LT associable, saillie/encastré, cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

#### Matière

Couleur	Gris
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

#### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

#### Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de commutation	Inverseur
Type de raccordement	Avec borne enfichable

#### Adapté à

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui