



WNA010

IP55

Mécanisme permutateur LT associable, saillie/encastré, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'accès	No

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Intermédiaire
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui